

Produktdatablad

Specifikationer



Skenelement, Canalis KBA, 40A, 3-fas, 3 m, 3 uttag, för Dali / buss, vit

E-nummer:
2874392

KBA40ED4303TW

EAN-kod: 3606480000546

Produktdata

Produktområde	Canalis
Enhetens Korta Namn	KBA
Typ Av Erbjudande	Control system
Typ Av Produkt Eller Komponent	Rak längd
Skena Beskrivning	Skenlängd
Enhetsapplikation	Med uttag Belysning
[Ie] Märkdraftström	40 A vid 35 °C
Ue Märkspänning	230...400 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Kanalskenans Polaritet	3L + N + PE
Antal Kretsar	1
Antal Uttag	3
Manövertyp	Kommunikation
Kommunikationsprotokoll	DALI KNX
Montagesätt	Med clips

Teknisk data

[Uimp] Nominellt Motstånd För Spänningsspikar	4 kV
[Ui] Isolationsspänning	690 V
[Icw] Märkkorttidsström	0,94 kA
[Ipk] Tillåten Stötström	9,6 kA
Gräns Kortslutningsström	900 kA².s
Maximalt Magnetfält	2 pT
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximalt Spänningsfall	<0,3 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,28 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,25 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,22 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Bredd	30 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Höjd	46 mm
Längd	3 m
Färg	Vit (RAL 9003)
Produktens Vikt	3,1 kg

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP55 överensstämmer med EN/IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Omgivningstemperatur Vid Drift	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (96 % av In) 40...45 °C (93 % av In) 45...50 °C (89 % av In) 50...55 °C (85 % av In)

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,0 cm
Förpackning 1 Bredd	4,7 cm
Förpackning 1 Djup	314,0 cm
Förpackning 1 Vikt	3,15 kg
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	6
Förpackning 2 Höjd	10,4 cm
Förpackning 2 Bredd	10,4 cm
Förpackning 2 Djup	318,5 cm
Förpackning 2 Vikt	19,55 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

✓ Pvc-Fri

✓ Halogenfri Produkt

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder