



Flexibelt element, Canalys KBB,
40A, 2x3-fas, längd 0,5m, för Dali
/ buss, vit

E-nummer:
2874405 KBB40DF4405TW

EAN-kod: 3606480001291

Produktdata

Produktområde	Canalis
Produktnamn	KBB
Typ Av Erbjudande	Control system
Typ Av Produkt Eller Komponent	Flexible element
Skena Beskrivning	Flexibel längd
Enhetsapplikation	Med uttag Belysning
Typ Av Riktningssväxlare	3 dimensioner
[Ie] Märkdriftström	40 A vid 35 °C 25 A
Ue Märkspänning	230...400 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Antal Kretsar	2
Kanalskenans Polaritet	L + N + PE 3L + N + PE
Manövertyp	Kommunikation
Kommunikationsprotokoll	DALI KNX
Färg	Vit (RAL 9003)

Teknisk data

Montagesätt	Med clips
Gräns Kortslutningsström	900 kA².s
Maximalt Magnetfält	2 pT
[Uimp] Nominellt Motstånd För Spänningsspikar	4 kV
[Ui] Isolationsspänning	690 V
[Icw] Märkkorttidsström	0,94 kA
[Ipk] Tillåten Stötström	9,6 kA
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Längd	0,5 m
Djup	51 mm
Höjd	60 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktens Vikt	800 g
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK06 conforming to IEC 62262
Omgivningstemperatur Vid Drift	0...35 °C utan nedklassning

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,0 cm
Förpackning 1 Bredd	7,0 cm
Förpackning 1 Djup	61,0 cm
Förpackning 1 Vikt	1,5 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

✓ Pvc-Fri

✓ Halogenfri Produkt

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder