



Skenelement, Canalis KBB, 40A,
2x3-fas, 3 m, 5 uttag, vit



E-nummer:
2874064 KBB40ED44305W

EAN-kod: 3606480001840

Produktdata

Produktområde	Canalis
Enhetens Korta Namn	KBB
Typ Av Erbjudande	Classic
Typ Av Produkt Eller Komponent	Rak längd
Skena Beskrivning	Skenlängd
Enhetsapplikation	Belysning Med uttag
[Ie] Märkdraftström	40 A vid 35 °C
Ue Märkspänning	230...400 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Kanalskenans Polaritet	3L + N + PE
Antal Kretsar	2
Antal Uttag	5
Manövertyp	Utan
Montagesätt	Med skruv

Teknisk data

[Uimp] Nominellt Motstånd För Spänningsspikar	4 kV
[Ui] Isolationsspänning	690 V
[Icw] Märkkorttidsström	0,94 kA
[Ip _k] Tillåten Stötsström	9,6 kA
Gräns Kortslutningsström	900 kA ² .s
Maximalt Magnetfält	2 pT
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximalt Spänningsfall	<0,3 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,28 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,25 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,22 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Bredd	30 mm
Höjd	46 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Längd	3 m
Färg	Vit (RAL 9003)
Produktens Vikt	6,1 kg

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP55 överensstämmer med EN/IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Omgivningstemperatur Vid Drift	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (96 % av In) 40...45 °C (93 % av In) 45...50 °C (89 % av In) 50...55 °C (85 % av In)

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,0 cm
Förpackning 1 Bredd	6,2 cm
Förpackning 1 Djup	309,7 cm
Förpackning 1 Vikt	6,0 kg
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	6
Förpackning 2 Höjd	12,6 cm
Förpackning 2 Bredd	16 cm
Förpackning 2 Djup	314,4 cm
Förpackning 2 Vikt	37 kg
Förpackningstyp 3	PAL
Number Of Units In Package 3	72
Förpackning 3 Höjd	51 cm
Förpackning 3 Bredd	64 cm
Förpackning 3 Djup	320 cm
Förpackning 3 Vikt	464 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Halogenfri Produkt

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder