



Stickpropp, Canalis KBA / KBB, för Dali / buss, fasta fasor L1-L3-N+PE+T, dubbla kablar för kraft och buss 2 m

KBC16DCS1302T

Utgått den: 31 aug. 2023

EAN-kod: 3606480906671

Produktdata

Produktfamilj	Canalis
Typ Av Produkt Eller Komponent	Uttagslåda
Enhetens Korta Namn	KBC
Enhetsapplikation	Belysning
Serie Kompatibilitet	Canalis KBB kanalskena Canalis KBA kanalskena
[Ie] Märkdraftström	16 A vid 35 °C
Ue Märkspänning	230...240 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Kanalskenans Polaritet	L1 + N + PE
Uttagslådans Polaritet	L1 + N
Typ Av Anslutning I Uttagslåda	Fast polaritet
Färg Kodstift Uttag	Grön

Teknisk data

[Uimp] Nominellt Motstånd För Spänningsspikar	4 kV
[Ui] Isolationsspänning	690 V
Skyddstyp	Utan skydd
Elektrisk Anslutning	Förkopplad med SO5Z1Z1-F - 5 x 1 mm² för 2 m lång
Bredd	55 mm
Djup	12,5 mm
Höjd	42 mm
Produktens Vikt	100 g
Kvantitet Per Set	Set med 10 st
Standarder	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP55 överensstämmer med EN/IEC 60529
-------------------	--------------------------------------

Förpackningsinformation

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,000 cm
Förpackning 1 Bredd	5,000 cm
Förpackning 1 Djup	6,000 cm
Förpackning 1 Vikt	110,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	10,000 cm
Förpackning 2 Bredd	15,000 cm
Förpackning 2 Djup	39,000 cm
Förpackning 2 Vikt	1,567 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	480
Förpackning 3 Höjd	75,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	70,000 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder