



Skenelement, Canalis KSA, 1000 A, 2 m, 6 uttag



KSA1000ED4206

EAN-kod: 3606480003806

Produktdata

Produktfamilj	Canalis
Enhetens Korta Namn	KSA
Typ Av Erbjudande	Advanced
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kanalskena
Skena Beskrivning	Horizontal distribution length
Produktkompatibilitet	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Conductors Material	Aluminium
Kanalskenans Polaritet	3L + N + PE
Antal Uttag	6
[Ie] Märkdraftström	1000 A vid 35 °C
Ip-Kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
Montagesätt	Med skruv
Dimensionstyp	Fast
Längd	2 m
Färg	Vit (RAL 9001)

Teknisk data

Antal Poler	4
Neutralledares Placering	Upp
Montageposition	Horisontell
Ue Märkspänning	230...690 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominellt Motstånd För Spänningsspikar	8 kV
[Ui] Isolationsspänning	690 V
[Icw] Märkkorttidsström	37,4 kA
[Ipk] Tillåten Stötström	78,7 kA
Elektrisk Anslutning	Smord glidkontakt
Bredd	113 mm
Höjd	146 mm
Produktens Vikt	38,05 kg
Avstånd Uttag	500 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Magnetfältet	1,27 µT
Gräns Kortslutningsström	1758000 kA².s
Thdi	0...15 % 1000 A 15...33 % 800 A 33...100 % 630 A
Maximalt Spänningsfall	<0,005 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,007 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,007 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,008 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljö

Ik-Skyddsgrad	IK08 conforming to IEC 62262
Omgivningstemperatur Vid Drift	35 °C (utan nedklassning) 55 °C (med nedklassningsfaktor)

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	16,500 cm
Förpackning 1 Bredd	13,000 cm
Förpackning 1 Djup	217,000 cm
Förpackning 1 Vikt	36,000 kg
Förpackningstyp 2	PAL
Antal I Förpackning 2	12
Förpackning 2 Höjd	65,000 cm
Förpackning 2 Bredd	64,000 cm
Förpackning 2 Djup	220,000 cm
Förpackning 2 Vikt	444,500 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

✓ Halogenfri Produkt

Miljöcertifikat

✓ Bvb Rekommenderad

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

