



T-element , Canalis KSA, 630 A, högkant

KSA630DTC40

EAN-kod: 3606480005275

Produktdata

Produktområde	Canalis
Produktnamn	KS
Enhetens Korta Namn	KSA
Typ Av Erbjudande	Advanced
Typ Av Produkt Eller Komponent	T-stycke
Beskrivning Kanalskena	Standard
Produktkompatibilitet	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Enhetsapplikation	Riktningsändring
Conductors Material	Aluminium
Kanalskenans Polaritet	3L + N + PE
[Ie] Märkdraftström	630 A vid 35 °C
Ip-Kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
Ue Märkspänning	230...690 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Arbetsvinkeln	90 °
Typ Av Riktningsändring	Högkant till vinkelrät - N-ledare mot upp
Färg	Vit (RAL 9001)
Dimensionstyp	Måttanpassad

Teknisk data

Längd	290 mm A 290 mm B 290 mm C
Bredd	113 mm
Höjd	146 mm
Produktens Vikt	10 kg
Placering (Vid Montage)	På skena
Montageposition	Alla positioner
Elektrisk Anslutning	Smord glidkontakt
Montagesätt	Med skruv
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Miljö

Ik-Skyddsgrad	IK08 conforming to IEC 62262
---------------	------------------------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	16,8 cm
Förpackning 1 Bredd	35 cm
Förpackning 1 Djup	71,9 cm
Förpackning 1 Vikt	12,94 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvikksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Halogenfri Produkt

Miljöcertifikat

✓

Bvb

Rekommenderad

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

