



Element 2000A 0,551-1,999m brand PER

KTC2000FT72B

EAN-kod: 3606489847661

Produktdata

Produktfamilj	Canalis
Produktnamn	KT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kanalskena
Skena Beskrivning	Längd transport
Enhetens Korta Namn	KTC
Enhetsapplikation	Längd matning
Material	Koppar
[Ie] Märkdraftström	2000 A vid 35 °C
Polarity	3L + N + PER
Antal Uttag	0
Earth Conductor	Förstärkt
Short-Circuit Level	Förstärkt version
Längd	1501...1999 mm
Tillgänglig Utrustning	Skenelement Skarvblock

Teknisk data

Material Kåpa	Polyester film Mica
Material I Anslutning	Koppar
Ue Märkspänning	1000 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] Isolationsspänning	1000 V
[Icw] Märkkorttidsström	110 kA
[Ipk] Tillåten Stötström	242 kA
Magnetfältet	0,9 µT
Gräns Kortslutningsström	12100000 kA².s
Thdi	15...33 % 1600 A 0...15 % 2000 A 33...100 % 1350 A
Maximalt Spänningsfall	<0,0019 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,0022 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,0022 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd <0,0021 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Montagesätt	Med krok

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Montagefästen	Konsol Pendel
Monteringsläge	Vertikal Horisontell
Neutralledares Placering	Höger
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1 IEC 60331-1 IEC 60331-21
Dimensionstyp	Måttanpassad
Bredd	146 mm
Höjd	194 mm
Färg	Vit (RAL 9001)
Linjär Last	49 kg/m

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (95 % av In) 40...45 °C (90 % av In) 45...50 °C (84 % av In) 50...55 °C (79 % av In)

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	492,76 cm
Förpackning 1 Bredd	370,84 cm
Förpackning 1 Djup	200,0 cm
Förpackning 1 Vikt	96,552 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut