

Produktdatablad

Specifikationer



Adapterplatta, Linergy, 63A, 117x260 mm, F/B GV3P+LC1D

E-nummer:
3231219 LA9ZA32626

EAN-kod: 3606480100024

Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	BZ
Enhetens Korta Namn	LA9Z
Typ Av Produkt Eller Komponent	Adaptrar för skensystem
Antal Vågar	2 vågar
Kvantitet Per Set	Sats om 4

Teknisk data

Serie Kompatibilitet	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys D TeSys GV3 Spacial
Produktkompatibilitet	LC1D40...65 GV3P
Antal Poler	3P
Tillåten Ström	63 A
[Ui] Isolationsspänning	690 V
Kabelarea	10 mm² - AWG 8
Delning Mellan Skenor	60 mm
Bredd	117 mm
Höjd	260 mm
Djup	63 mm
Färg	Grå

Miljö

Ip-Kapslingsklass IP20 överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	13,000 cm
Förpackning 1 Bredd	19,000 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 Djup	29,000 cm
Förpackning 1 Vikt	695,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	2
Förpackning 2 Höjd	13,000 cm
Förpackning 2 Bredd	19,000 cm
Förpackning 2 Djup	29,000 cm
Förpackning 2 Vikt	1,392 kg
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	4
Förpackning 3 Höjd	30,000 cm
Förpackning 3 Bredd	30,000 cm
Förpackning 3 Djup	40,000 cm
Förpackning 3 Vikt	3,304 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder