

Produktdatablad

Specifikationer



Gateway/Visualisering, KNX,
SpaceLYnk, KNX IP Modbus(31)
BacNet(2000), 4 DIN
moduler,TP-256, 3.2 mA, ljusgrå

E-nummer:
1738527 LSS100200

EAN-kod: 3606480715723

Produktdata

Produktfamilj	KNX
Produktnamn	SpaceLYnk
Typ Av Produkt Eller Komponent	Logik styrenhet

Teknisk data

Kommunikationsprotokoll	Modbus IP (Internet Protokoll) BACnet KNX
[Us] Matningsspänning	24 V DC
Effektförbrukning I W	2 W
Led Indicator	LED (grön)CPU last: LED (grön/röd)KNX-matad/återställning:
Fysiskt Interface	RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2 1
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Integrerad Anslutningstyp	USB 2.0 port 1
Manövertyp	Återställningstryckknapp
Anslutningar - Terminaler	Bussanslutning KNX-buss: 2 kabel (kablar) 0,8 mm² Snabbanslutning strömförsörjning: 1,5 mm² Snabbanslutning seriell: 1,5 mm²
Montagefästen	DIN-skena
Höjd	90 mm
Bredd	52 mm
Djup	58 mm

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-5...45 °C
Arbetshöjd Över Havet	<= 2000 m
Relativ Fuktighet	0...93 %
Ip-Kapslingsklass	IP20
Standarder	IEC 60950-1

Förpackningsinformation

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,000 cm
Förpackning 1 Bredd	7,000 cm
Förpackning 1 Djup	9,300 cm
Förpackning 1 Vikt	125,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	7,500 cm
Förpackning 2 Bredd	20,000 cm
Förpackning 2 Djup	35,000 cm
Förpackning 2 Vikt	1,371 kg
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	40
Förpackning 3 Höjd	30,000 cm
Förpackning 3 Bredd	30,000 cm
Förpackning 3 Djup	40,000 cm
Förpackning 3 Vikt	5,965 kg

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut