

Specifikationer



E-nummer:

3230099

LZ1H6X53BD

EAN-kod: 3606485421148

Produktfamilj	TeSys
Produktnamn	TeSys Hybrid
Enhetens Korta Namn	LZ1H
Typ Av Produkt Eller Komponent	Ultra kompakt startapparat
Typ Av Motorstarter	Direkt på nätet
Antal Poler	3P
Ue Märkspänning	500 V AC
[Ie] Märkdriftström	6,5 A vid 500 V AC-53A 9 A vid 500 V AC-51 5 A vid 500 V AC-53A monteras sida vid sida 7 A vid 500 V AC-51 monteras sida vid sida
Inställningsområde	1,5...9 A
Motoreffekt Kw	1,5 kW vid 220 V AC 0,65 1,5 kW vid 230 V AC 0,65 2,2 kW vid 380 V AC 0,65 3 kW vid 400 V AC 0,65 3 kW vid 415 v AC 0,65 3 kW vid 440 V AC 0,65 3 kW vid 500 V AC 0,65
Motoreffekt Hp	1 hp vid 200 V AC 1,5 hp vid 230 V AC 3 hp vid 460 V AC
[Uc] Control Circuit Voltage	24 V DC
Termisk Överbelastningsklass	Klass 10A överensstämmer med IEC 60947-4-2

Uppbyggnad Hjälpkontakt	1 C/O felsignalering
Manöverspännings Begränsning	19.2...30 V DC
Strömförbrukning	<= 40 mA vid 24 V DC
Återställning	Manuell Automatiskåterställning Elektrisk återställning
Electrical Durability	30 Mcycles
Maximalt Arbetsområde	120 cyc/mn AC-51 0,5 6 cyc/mn AC-53A 0,5
Montagesätt	Med clips
Montagefästen	DIN-skena

25 apr. 2024

Anslutningar - Plintar	Bladfjäder1 kabel 0,2...2,5 mm² solid Bladfjäder1 kabel 0,25...2,5 mm² flexibel - med ändhylsa Bladfjäder1 kabel 0,2...2,5 mm² flexibel - utan ändhylsa
Certifieringar	CE CULus
Standarder	IEC 60947-4-2 UL 60947-4-1
[Ui] Isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV
Föroreningsgrad	2
Bredd	22,5 mm
Höjd	99 mm
Djup	114,5 mm
Produktens Vikt	212 g

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20
Skyddsbehandling	TC
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...30 °C utan nedklassning 30...70 °C med nedklassning
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...80 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,6 cm
Förpackning 1 Bredd	11,7 cm
Förpackning 1 Djup	12,0 cm
Förpackning 1 Vikt	241,0 g
Förpackningstyp 2	S01
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	15,0 cm
Förpackning 2 Bredd	15,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	2,584 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen	
	Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller	
	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Reach-Förordning		REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv		Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina		RoHS-deklaration Kina
Weee		Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.