

Produktdatablad

Specifikationer



Hjälpkontakt, Multi9 OF, 24-415 V AC, 24-130 V DC

E-nummer:

2112715

M9A26924

! Utgått den: 31 dec. 2023

EAN-kod: 3606480639043

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	Multi 9
Typ Av Produkt Eller Komponent	OC-kontakt
Enhetens Korta Namn	OF
Signalkontaktssammansättning	1 C/O
[In] Märkström	3 A at 415 v, AC 50/60 Hz 6 A at <= 240 V, AC 50/60 Hz
[Uc] Manöverspänning	240...415 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
9Mm Modul	1

Teknisk data

[Ui] Isolationsspänning	500 V
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV
Montagesätt	Fast
Montagefästen	DIN-skena
Kombinerad Skenfördelning Kompabilitet	Topp: ja
Höjd	85 mm
Bredd	9 mm
Djup	73,5 mm
Produktsens Vikt	0,03 kg
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning (botten) 1 kabel (kablar) 2,5 mm² (AWG 14) - solid Snabbanslutning (botten) 2 kabel (kablar) 1,5 mm² (AWG 16) - solid
Kabelns Skalllängd	9 mm for botten connection
Åtdragningsmoment	1 N.m botten

Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Produktcertifieringar	CSA UR UL CCC PCT
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...50 °C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Omgivande Lufttemperatur För Lagring	−40...85 °C
--------------------------------------	-------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2,100 cm
Förpackning 1 Bredd	8,000 cm
Förpackning 1 Djup	9,500 cm
Förpackning 1 Vikt	37,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	12
Förpackning 2 Höjd	8,500 cm
Förpackning 2 Bredd	10,000 cm
Förpackning 2 Djup	26,500 cm
Förpackning 2 Vikt	512,000 g
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Förpackning 3 Höjd	30,000 cm
Förpackning 3 Bredd	30,000 cm
Förpackning 3 Djup	40,000 cm
Förpackning 3 Vikt	5,009 kg

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut