



Strömtransformator PowerLogic™, 300/5A, tropikutförande, DIN-skenefäste, Ø26mm / skena 12x40/15x32mm

METSECT5MB030

EAN-kod: 3606480618796

Produktdata

Produktfamilj	Powerlogic
Produktnamn	CT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Strömtransformator
Sekundärström	5 A
Noggrannhetsklass	Klass 0,5 vid 4 VA Klass 1 vid 6 VA
[In] Märkström	300 A

Teknisk data

Strömtransformatortyp	Tropikutförande för skena och kabel
Strömtransformatorns Omsättning	300/5
[Ith] Konventionell Termisk Ström Okapslad Montering	18 kA
Dynamisk Stötström	2.5 Ith
Maximal Säkerhetsfaktor	5
Ue Märkspänning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Isolationsspänning	3 kV
Montagesätt	Clip-on Med skruv Isolerad låsskruv
Montagefästen	Skena DIN-skena Monteringsplatta
Bredd	60 mm utsida:
Höjd	85 mm utsida:
Djup	43 mm ram: 63 mm total:
Diameter	26 mm
Produktens Vikt	0,323 kg
[Uimp] Max Stötspänning	3 kV
Isolationsklass	Klass B
Ytterdiameter Kabel	26 mm
Öppna Grindar	32.5 x 15.5 40.5 x 12.5
Tätning	Utan

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Miljö

Standarder	IEC 61869-2 VDE 0414
Produktcertifieringar	CE
Ip-Kapslingsklass	IP20
Relativ Fuktighet	0...95 %
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,2 cm
Förpackning 1 Bredd	7 cm
Förpackning 1 Djup	9 cm
Förpackning 1 Vikt	315 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	36
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	11,78 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag	
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina	
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.	