

Produktdatablad

Specifikationer



Normkapsling, Resi9 MP, utvändig med transparent dörr, 2 x 12 mod, IP40, märkström 63 A

E-nummer:
2288012 MIP12212T

EAN-kod: 3606480147906

Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 MP
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Normkapsling
Antal 18 Mm-Moduler Per Rad	12
Antal Horisontella Rader	2
Typ Av Dörr	Transparent
Bredd	268 mm utsida:
Höjd	353 mm utsida:
Djup	102 mm utsida:

Teknisk data

Montage Kapsling	Yta
9Mm Modul	24
Totalt Antal 18 Mm Moduler	24
[In] Märkström	63 A
Typ Av Spår	35 mm osymetrisk skena
Typ Av Montageplåt	Utan montageplåt
Plintfunktion	Jord / neutral
Antal Terminalblock	1 jord (skruvad) med 16 anslutningar 1 neutral (skruvad) med 16 anslutningar
Fördelningsblock Utgående	2 x 16 mm² för jord 2 x 16 mm² för neutral 6 x 6 mm² för jord 6 x 6 mm² för neutral 8 x 10 mm² för jord 8 x 10 mm² för neutral
Kapslingsmaterial	Technoplast bakdel: Technoplast dörr: Technoplast infälld:
Internt Djup	80 mm
Färg	Vit (RAL 9003)infälld: Genomskinandedörr:
Marknadssegment	Bostäder Kommersiella byggnader

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Miljö

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitetsmärkning	IMQ
Brandtålighet	650 °C dörr: 650 °C bakdel: 650 °C infälld:
Ip-Kapslingsklass	IP40
Ik-Skyddsgrad	IK07
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	10,500 cm
Förpackning 1 Bredd	27,000 cm
Förpackning 1 Djup	33,500 cm
Förpackning 1 Vikt	1,205 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	40,000 cm
Förpackning 2 Djup	60,000 cm
Förpackning 2 Vikt	6,937 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	80
Förpackning 3 Höjd	120,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	122,992 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

 Halogenfri Produkt

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder