

Produktdatablad

Specifikationer



Bryt/Jalusiaktor, KNX SpaceLogic, Uni Slav, 8X230 V/ 4x Jalusi 10AX/16AC2, 4 DIN mod,TP-256, 2.5 mA, ljusgrå

E-nummer:
1739987 MTN6805-0008

EAN-kod: 3606481816979

Produktdata

Produktområde	SpaceLogic KNX
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kombinerad Jalusi / Brytaktor
Driftläge	KNX bussystem
Busstyp	KNX
Rated Input	TILL/FRÅN status:

Teknisk data

Montagefästen	DIN-skena
Ue Märkspänning	250 V AC 50/60 Hz
[In] Nominell Märkström	16 A 10 A
Antal Utgångar	8 4

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,700 cm
Förpackning 1 Bredd	12,400 cm
Förpackning 1 Djup	15,700 cm
Förpackning 1 Vikt	369,000 g
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	24
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	40,000 cm
Förpackning 2 Djup	60,000 cm
Förpackning 2 Vikt	9,596 kg

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut