

Produktdatablad

Specifikationer



Termostat med 1st växlande kontakt (°F)

NSYCCOTHIF

! Utgått den: 12 jan. 2022

EAN-kod: 3606480152566

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	ClimaSys
Produktnamn	ClimaSys CC
Typ Av Produkt Eller Komponent	Termostat
Inställningsområde	5...60 °C
Visad Information	Temperatur i °F

Teknisk data

Matningsspänning	250 V
Typ Av Sensor	Bimetall
Kontaktbestyckning	1 Växlande
Kontaktresistans	10 mOhm
Serviceintervall I Timmar	100000 cycles
Maximal Kopplingsförmåga	4 A 250 V AC induktiv pf: 0,6 30 W DC 10 A 250 V AC induktiv
Elektrisk Anslutning	4 uttag, clamping capacity: 2.5 mm2
Montagesätt	Klippt
Höjd	68 mm Extern:
Bredd	56 mm Extern:
Djup	44 mm Extern:
Produktens Vikt	100 g
Placering (Vid Montage)	35 mm DIN-skena Spacial upprätt Montageskena På montageplåt
Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...80 °C
Ip-Kapslingsklass	IP20
Hysteres	7 K +/- 0.4K
Hysteres	7 %
Antal Utgångar	1 Värme 1 Ventilation
Material	PC
Färg	Ljusgrå,

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Brandklass	Självslocknande överensstämmer med UL94 (material V0)
Produktcertifieringar	UL

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7 cm
Förpackning 1 Bredd	5,5 cm
Förpackning 1 Djup	5 cm
Förpackning 1 Vikt	80 g

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv

Kompatibel

[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.