

Produktdatablad

Specifikationer



Luft/vatten växlare 2,5kW 230V rostfri

NSYCEWX2K5

Utgått den: 31 aug. 2023

EAN-kod: 3606480653292

Kommer att utgå

Produktdata

Produktfamilj	ClimaSys
Produktnamn	ClimaSys CE
Typ Av Produkt Eller Komponent	Luft-vatten värmeväxlare
Mounting Type	Kapslingens sidor
Kyleffekt	2500 W

Teknisk data

Tryck	5 bar för vatten
Tryckfall	0,3 bar
Vattenflöde	Intern krets: 500 l/h
Flow Rate	Extern krets: 860 m3/h
Manövertyp	Termostat
Inställningsområde	20...46 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	1...70 °C utanför kapslingen: 20...60 °C inuti kapslingen:
Övervakat Flöde	Vatten
Anslutningstyp Vätska	G 1/2 (hona)
Matningsspänning	230 V 50/60 Hz
[In] Märkström	0,33 A
Effektförbrukning I W	80 W
Höjd	901 mm Extern:
Bredd	398 mm Extern:
Djup	137 mm Extern:
Produktens Vikt	19 kg
Noise Level	58 dB överensstämmer med EN/ISO 3746
Skyddstyp	Termiskt skydd: T 2 A
Material	Rostfritt stål
Färg	Grå (RAL 7035)

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Ip-Kapslingsklass	IP55 (på den interna kretsen) överensstämmer med IEC 60529 IP55 (på den externa kretsen) överensstämmer med IEC 60529
Produktcertifieringar	CE
Direktiv	2006/42 / EG - maskiner 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40 EN 60335-1

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	13,7 cm
Förpackning 1 Bredd	39,8 cm
Förpackning 1 Djup	90,1 cm
Förpackning 1 Vikt	19,0 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal I Förpackning 2	7
Förpackning 2 Höjd	117,0 cm
Förpackning 2 Bredd	80,0 cm
Förpackning 2 Djup	120,0 cm
Förpackning 2 Vikt	162,0 kg

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut