



Luft/vatten växlare 4,5kW 230V rostfri

NSYCEWX4K5

! Utgått den: 12 jan. 2022

EAN-kod: 3606480653353

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	ClimaSys
Produktnamn	ClimaSys CE
Typ Av Produkt Eller Komponent	Luft-vatten värmeväxlare
Mounting Type	Kapslingens sidor
Kyleffekt	4500 W

Teknisk data

Tryck	5 bar för vatten
Tryckfall	0,2 bar
Vattenflöde	Intern krets: 500 l/h
Flow Rate	Extern krets: 1450 m3/h
Manövertyp	Termostat
Inställningsområde	20...46 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	1...70 °C utanför kapslingen: 20...60 °C inuti kapslingen:
Övervakat Flöde	Vatten
Anslutningstyp Vätska	G 1/2 (hona)
Matningsspänning	230 V 50/60 Hz
[In] Märkström	0,71 A
Effektförbrukning I W	160 W
Höjd	1148 mm Extern:
Bredd	398 mm Extern:
Djup	163 mm Extern:
Produktens Vikt	30 kg
Noise Level	69 dB överensstämmer med EN/ISO 3746
Skyddstyp	Termiskt skydd: T 2 A
Material	Rostfritt stål
Färg	Grå (RAL 7035)

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Ip-Kapslingsklass	IP55 (på den interna kretsen) överensstämmer med IEC 60529
	IP55 (på den externa kretsen) överensstämmer med IEC 60529
Produktoertifieringar	CE
Direktiv	2006/42 / EG - maskiner
	2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder	EN 60335-2-40
	EN/ISO 12100
	EN 60335-1
	EN 60204-1

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen	
	Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller	
	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel	EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina	Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.	