

Produktdatablad

Specifikationer



Filterfläkt 38M3/H 230V RAL 7035

E-nummer:
2579869 NSYCVF38M230PF

EAN-kod: 3606480151163

Produktdata

Produktfamilj	ClimaSys
Produktnamn	ClimaSys CV
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fläkt
Type Of Filter	Standard
Flow Rate	Fritt flöde med standard filter: 38 m3/h at 50 Hz Fritt flöde med standard filter: 39 m3/h at 60 Hz
[Us] Driftspänning	150...250 V
Matningsspänning	230 V 50/60 Hz

Teknisk data

Absorbed Power	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] Märkström	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise Level < At	40...41 dB
Lagertyp	Kullager
Höjd	Extern: 137 mm
Bredd	Extern: 117 mm
Djup	49 mm Extern:
Hålbild Mått	92 x 92 mm
Produktens Vikt	0,22 kg
Material	Injicerad termoplast (ASA PC) Ventilationsgaller:
Färg	Grå (RAL 7035)Ventilationsgaller:
Omgivningstemperatur Vid Drift	-10...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Maximalt Tryck	29 Pa Flöde 0 m³/h
Anslutningar - Plintar	Kabel
Ip-Kapslingsklass	IP54
Enhetskomposition	Axial motor 1 Skyddsgaller 2: På front eller baksida Filter 1: Front av axial motor Ventilationsgaller 1: Front Mall hålbild 1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Villkor För Användning	Yttertemperaturen måste vara 5 °C lägre än innertemperaturen Flöden beror på prestandakrav, se ProClima programvara Omgivningen måste vara relativt ren Filter måste rengöras och bytas ut regelbundet Överdrivet byte av filter bör undvikas
------------------------	---

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,0 cm
Förpackning 1 Bredd	12,0 cm
Förpackning 1 Djup	14,5 cm
Förpackning 1 Vikt	280,0 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal I Förpackning 2	34
Förpackning 2 Höjd	60,0 cm
Förpackning 2 Bredd	40,0 cm
Förpackning 2 Djup	28,0 cm
Förpackning 2 Vikt	10,94 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	544
Förpackning 3 Höjd	95,0 cm
Förpackning 3 Bredd	80,0 cm
Förpackning 3 Djup	120,0 cm
Förpackning 3 Vikt	190,0 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu RoHS-Direktiv Överensstämmer med undantag

RoHS-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)