

Produktdatablad

Specifikationer



Filterfläkt 85M3/H 230V RAL 7035

E-nummer:
2579870 NSYCVF85M230PF

EAN-kod: 3606480151200

Produktdata

Produktfamilj	ClimaSys
Produktnamn	ClimaSys CV
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fläkt
Type Of Filter	Standard
Flow Rate	Fritt flöde med standard filter: 85 m3/h at 50 Hz Fritt flöde med standard filter: 98 m3/h at 60 Hz
[Us] Driftspänning	175...253 V
Matningsspänning	230 V 50/60 Hz

Teknisk data

Absorbed Power	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
[In] Märkström	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Noise Level < At	46...49 dB
Lagertyp	Kullager
Höjd	Extern: 170 mm
Bredd	Extern: 150 mm
Djup	62 mm Extern:
Hålbild Mått	125 x 125 mm
Produktens Vikt	0,78 kg
Material	Injicerad termoplast (ASA PC) Ventilationsgaller:
Färg	Grå (RAL 7035)Ventilationsgaller:
Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...60 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Maximalt Tryck	50 Pa Flöde 0 m³/h
Anslutningar - Plintar	Flatstiftanslutning
Ip-Kapslingsklass	IP54
Enhetskomposition	Axial motor 1 Skyddsgaller 2: På front eller baksida Filter 1: Front av axial motor Ventilationsgaller 1: Front Mall hålbild 1 Nätsladd 1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Villkor För Användning	Flöden beror på prestandakrav, se ProClima programvara Omgivningen måste vara relativt ren Filter måste rengöras och bytas ut regelbundet Överdrivet byte av filter bör undvikas Yttertemperaturen måste vara 5 °C lägre än innertemperaturen
------------------------	---

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,874 cm
Förpackning 1 Bredd	16,002 cm
Förpackning 1 Djup	16,002 cm
Förpackning 1 Vikt	839,154 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	43 cm
Förpackning 2 Bredd	33 cm
Förpackning 2 Djup	21 cm
Förpackning 2 Vikt	9,526 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	240
Förpackning 3 Höjd	95 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	241 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu RoHS-Direktiv Överensstämmer med undantag

RoHS-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)