

Produktdatablad

Specifikationer



Väggschäp Polykarbonat 310x215x160 IP66 med bakelit montageplåt

NSYPLM32BG

EAN-kod: 3606480776489

Produktdata

Produktfamilj	Thalassa
Produktnamn	Thalassa PLM
Enhetens Korta Namn	PLM
Kapslingstyp	Allmän
Kategori	Kompakt kapsling
Nominell Höjd	310 mm
Nominell Bredd	215 mm
Nominellt Djup	160 mm
Montage Kapsling	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Dörr 1 Lås 1 Montageplåt 1
Dörrtyp	Slät
Låstyp	3mm DB lås

Teknisk data

Antal Lås	1
Montageplåt Beskrivning	Slät bakelit
Tillgängligheten För Drift	Framsida
Löstagbara Delar	Dörr Med gångjärn Montageplåt med fästelement
Material	ABS + PC
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	NEMA klassificering 13 IEC 62208 NEMA klassificering 4X
Produktcertifieringar	UL
Isolationsklass	Klass II

Miljö

IP-Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Brandtålighet	960 °C överensstämmer med IEC 62208

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Omgivningstemperatur Vid Drift

−40...80 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	22,86 cm
Förpackning 1 Bredd	17,78 cm
Förpackning 1 Djup	31,75 cm
Förpackning 1 Vikt	1,68 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal I Förpackning 2	70
Förpackning 2 Höjd	120 cm
Förpackning 2 Bredd	80 cm
Förpackning 2 Djup	129 cm
Förpackning 2 Vikt	129 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder