

Produktdatablad

Specifikationer



Väggschäp 1000x600x400 med montageplåt

E-nummer:

2578281

NSYS3D10640P

EAN-kod: 3606480160172

Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial S3D
Application	Allmän
Category	Kompakt kapsling
Kapslingshöjd	1000 mm
Kapslingsbredd	600 mm
Kapslingsdjup	400 mm
Dörrtyp	Slät
Typ Av Montageplåt	Slät
Typ Av Fläns	Standard
Installationstillbehör	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Montageplåt 1 Dörr med lås 1 Flänsplåt 1

Teknisk data

Body Type	Föstärkt skena framtill I ett stycke
Antal Dörrar	1 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	3 punktslås, 3mm DB insats
Tillgängligheten För Drift	Framsida
Löstagbara Delar	Dörr Med gångjärn Fläns med skruvar Montageplåt med fästelement
Material	Stål Kapsling: Galvaniserat stål Montageplåt:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver Kapsling:
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling:
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	LR UL GL DNV BV cUL

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktens Vikt	45 kg
-----------------	-------

Miljö

Nema Typ/Kapslingsklass	NEMA 4X/13
Ik-Skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Ip-Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	45,0 cm
Förpackning 1 Bredd	62,0 cm
Förpackning 1 Djup	102,0 cm
Förpackning 1 Vikt	44,0 kg
Förpackningstyp 2	PAM
Antal I Förpackning 2	6
Förpackning 2 Höjd	201,0 cm
Förpackning 2 Bredd	100,0 cm
Förpackning 2 Djup	120,0 cm
Förpackning 2 Vikt	278,5 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder