



Golvskåp byggbart 1800x400x500 utan montageplåt

NSYSF18450

⚠ Utgår den: 30 sep. 2024

EAN-kod: 3606485118048

⚠ Kommer att utgå

Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Extended Range	Spacial SF
Applikation	Allmän
Typ Av Produkt Eller Komponent	Flexibel kapsling
Kapslingshöjd	1800 mm
Kapslingsbredd	400 mm
Kapslingsdjup	500 mm
Montage Kapsling	Golvstående
Enhetskomposition	Dörr 1 Tak 1 Ramverk 1 Låssystem med handtag 1: Dörr Bakre panel 1

Teknisk data

Uppbyggnad	Paneler och dörrar införlivas i strukturen Bildad av en enda sektion Perforerad profil med en stigning på 25 mm Vertikala profiler sammanbyggda med topp- och bottenramar
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Typ Av Dörr	Slät Front
Typ Av Montageplåt	Utan montageplåt
Typ Av Fläns	Utan flänsplåt
Låstyp	4 punkts lås handtag med 5mm DB lås frontdörr
Antal Dörrar	1 dörr(ar)Front:
Tillgängligheten För Drift	Framsida Sidorna Baksida
Löstagbara Delar	Dörr med skruvar Gångjärn Bakre panel med skruvar Tak med skruvar Fäste för montageplåt med skruvar Glidskena med skruvar
Material	Galvaniserat stål Ramverk: Galvaniserat stål Stående profiler: Stålplåt Dörr: Stålplåt Paneler: Zamak Gångjärn: Polyamid PA6 med 30% glasfiber Standardhandtag:

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling: Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
Produktens Vikt	78,44 kg

Miljö

Standarder	IEC 62208
Nema Typ/Kapslingsklass	NEMA 3R/12
Ip-Kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	45,0 cm
Förpackning 1 Bredd	59,0 cm
Förpackning 1 Djup	213,0 cm
Förpackning 1 Vikt	63,0 kg
Förpackningstyp 2	PAL
Antal I Förpackning 2	2
Förpackning 2 Höjd	193,0 cm
Förpackning 2 Bredd	55,0 cm
Förpackning 2 Djup	98,0 cm
Förpackning 2 Vikt	126,0 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder