

Produktdatablad

Specifikationer



Golvskåp fristående 1800x1200x500, med montageplåt, delad bottenplåt, dubbeldörr

E-nummer:

2575586

NSYSM1812502DP

EAN-kod: 3606485120287

Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial SM
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kompakt kapsling
Application	Allmän
Installationstillbehör	Golvstående
Enhetskomposition	Hus 1 Dörr 2 Flänsplåt 2 Låssystem med handtag 1: Dörr Blockeringssystem 1: Vänster dörr MoFäste för montageplåt 4 Montageplåt 1
Löstagbara Delar	Dörr med skruvar Gångjärn Montageplåt med skruvar Fäste montageplåt Fäste för montageplåt med skruvar
Kapslingshöjd	1800 mm
Kapslingsbredd	1200 mm
Kapslingsdjup	500 mm

Teknisk data

Antal Dörrar	2 dörr(ar)Front:
Öppningssida	Vänster (120 °) Höger (120 °)
Dörrtyp	Slät
Låstyp	4 punkts lås handtag med 5mm DB lås
Konstruktion	Profil formar stabil ram framtill med svetsade hörn Sidor i ett stycke med svetsad ryggplåt
Typ Av Montageplåt	Slät
Typ Av Fläns	Standard
Kabelingång	1 ingång
Material	Galvaniserat stål Montageplåt: Stålplåt Skåpskropp: Stålplåt Dörr: Zamak Gångjärn:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling: Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
Tillgängligheten För Drift	Framsida

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktens Vikt	163 kg
-----------------	--------

Miljö

Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	DNV UL BV
Ik-Skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Ip-Kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	193,0 cm
Förpackning 1 Bredd	124,5 cm
Förpackning 1 Djup	59,0 cm
Förpackning 1 Vikt	163,0 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder