

# Produktdatablad

Specifikationer



## Överkoppling, Linergy, 10 pol, för 2,5 mm<sup>2</sup>, röd

E-nummer:  
2916096

NSYTRAL210

EAN-kod: 3606480534096

### Produktdata

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktfamilj                  | Linergy                                                                                  |
| Produktnamn                    | Linergy TR                                                                               |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Plug-in plint                                                                            |
| Enhetens Korta Namn            | TRA                                                                                      |
| Tillbehör / Separat Kategori   | Anslutningstillbehör                                                                     |
| Produktkompatibilitet          | TRV skruvanslutning plint<br>TRP push-in plint<br>TRR fjäderplint plint<br>TRH IDC plint |
| Antal Vägar                    | 10 vägar                                                                                 |

### Teknisk data

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Kabel Area/Dimension  | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Number Of Connections | 2<br>3<br>4           |
| Antal Mätängångar     | 3<br>1<br>2<br>4<br>6 |
| Kvantitet Per Set     | Set med 10 st         |
| Produktens Vikt       | 9 g                   |
| Färg                  | Röd                   |

### Förpackningsinformation

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Förpackningstyp 1     | PCE     |
| Antal I Förpackning 1 | 1       |
| Förpackning 1 Höjd    | 5,0 cm  |
| Förpackning 1 Bredd   | 15,0 cm |
| Förpackning 1 Djup    | 17,0 cm |
| Förpackning 1 Vikt    | 8,0 g   |
| Förpackningstyp 2     | BAG     |
| Antal I Förpackning 2 | 10      |
| Förpackning 2 Höjd    | 15,0 cm |
| Förpackning 2 Bredd   | 5,0 cm  |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Förpackning 2 Djup           | 17,0 cm  |
| Förpackning 2 Vikt           | 88,0 g   |
| Förpackningstyp 3            | S02      |
| Number Of Units In Package 3 | 800      |
| Förpackning 3 Höjd           | 15,0 cm  |
| Förpackning 3 Bredd          | 30,0 cm  |
| Förpackning 3 Djup           | 40,0 cm  |
| Förpackning 3 Vikt           | 7,352 kg |

## Kontraktsgaranti

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning     | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                       |
| Eu Rohs-Direktiv     | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)<br><a href="#">EU RoHS-deklaration</a>       |
| Rohs-Förordning Kina | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a><br>Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina) |
| Cirkulationsprofil   | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder                                                                           |