



Uttag, Unica, 3-vägs, jordat, 16A, snabbanslutning, metallic

E-nummer:
1159279 NU307630

EAN-kod: 3606481464163

Produktdata

Produktfamilj	New Unica
Typ Av Produkt Eller Komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Mekanism
Apparatmontering	Infälld
Antal Uttagsbrunnar	3
Uttagstyp	2P
Lampputtag	Schuko
Standardbeskrivning För Uttag	Sidjord
Läge Jordningsfäste	45° jordklämma
Märkström	16 A
Villkor För Användning	Inomhus

Teknisk data

Enhetsapplikation	Strömmatning
Uttagstyp	Med petskydd
Ue Märkspänning	250 V
Typ Av Nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Antal Moduler	6 moduler
Montering	Clip-in
Färg	Aluminium
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning
Tvårsnitt Kabel	0...2,5 mm² kabel (kablar), 2 flexibel 0...2,5 mm² kabel (kablar), 2 solid
Minsta Belastning	100 operationer 1.25 In och 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektrisk Livslängd	5000 cycles, cos phi = 0,8
Isolationsresistans	> 5 MOhm vid 500 V
Dielektrisk Styrka	2000 V
Material	PC: mekaniskt skydd PC (polykarbonat) GF10 FR: kapslad
Ytbehandling	Målad
Kvantitet Per Set	1 st flow-pack

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Standarder	IEC 60884-1
Produktcertifieringar	SEMKO DEMKO EAC
Inbyggnadsdjup	30 mm
Djup	39,4 mm
Bredd	45 mm
Höjd	135 mm
Produktens Vikt	0,106 kg
Ytbehandling	Målad
Kemikaliebeständighet	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-5...35 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-5...50 °C
Ik-Skyddsgrad	IK04
Ip-Kapslingsklass	IP21 D
Miljökaraktär	Aceton Bleka UV resistent Bensin Olja Alkohol Fönster rengöringsvätska Flytande tvål

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	4,350 cm
Förpackning 1 Bredd	4,500 cm
Förpackning 1 Djup	13,500 cm
Förpackning 1 Vikt	91,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	12,000 cm
Förpackning 2 Bredd	17,500 cm
Förpackning 2 Djup	26,000 cm
Förpackning 2 Vikt	910,000 g
Förpackningstyp 3	S04
Number Of Units In Package 3	80

Förpackning 3 Höjd	30,000 cm
Förpackning 3 Bredd	40,000 cm
Förpackning 3 Djup	60,000 cm
Förpackning 3 Vikt	7,280 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Material med lägre påverkan Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

62

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder