

Produktdatablad

Specifikationer



R-TV/SAT, Unica, vit

E-nummer:
6001128 NU345418

EAN-kod: 3606489467326

Produktdata

Produktfamilj	New Unica
Typ Av Produkt Eller Komponent	R-TV/SAT uttag
Enhetsapplikation	Stöd för mediaenhet Kommunikation
Produktbeskrivning	Mekanism
Typ Av Tv-Uttag	Individual
Färg	Vit (RAL 9003)

Teknisk data

Tv-Anslutning	Hane IEC 9.52mm
Sat Anslutning	Hona IEC 9.52mm
Dämpningsbana	2 dB R-TV 5...862 MHz 2,5 dB SAT 950...2400 MHz
Dc Current Flow	Ja
Antal Moduler	2 moduler
Material	Termoplast UV beständig: centrumplatta
Ytbehandling	Obehandlad
Ytbehandling	Blank
Märkning	With imprint
Apparatmontering	Infälld
Montering	Clip-in
Djup	33 mm
Bredd	45 mm
Höjd	45 mm
Inbyggnadsdjup	33 mm
Kemikaliebeständighet	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Ip-Kapslingsklass	IP20
Ik-Skyddsgrad	IK01
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...55 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-25...55 °C
Standarder	CE

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,5 cm
Förpackning 1 Bredd	5,5 cm
Förpackning 1 Djup	5,5 cm
Förpackning 1 Vikt	63,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	6,5 cm
Förpackning 2 Bredd	14,0 cm
Förpackning 2 Djup	26,3 cm
Förpackning 2 Vikt	709,0 g
Förpackningstyp 3	S01
Number Of Units In Package 3	20
Förpackning 3 Höjd	15,0 cm
Förpackning 3 Bredd	15,0 cm
Förpackning 3 Djup	40,0 cm
Förpackning 3 Vikt	1,618 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Hållbar förpackning Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Sustainable Packaging

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut