

Produktdatablad

Specifikationer



Datauttag, Unica, 4 x RJ45, Kat6 UTP, rak, dammlucka, vit

E-nummer:
5100178 NU348318

EAN-kod: 3606489468217

Produktdata

Produktfamilj	New Unica
Typ Av Produkt Eller Komponent	Datauttag
Enhetsapplikation	Kommunikation
Produktbeskrivning	Mekanism
Färg	Vit (RAL 9003)
Data Uttagstyp	RJ45 8 kontakt(er) Cat.6 < 250 MHz
Tillgänglig Utrustning	Etikettfönster Skyddsklaff

Teknisk data

Typ Av Kommunikationsnätverk	1000BASE-TX
Kommunikationsprotokoll	ATM 1200 Mbps
Antal Moduler	4 moduler
Antal Uttagsbrunnar	4
Typ Av Fotavtryck	Infraplus
Typ Av Kontakt	S-One
Typ Av Skärmning	U/UTP
Antal Lika	Oskyddat tvinnat par
Anslutningar - Plintar	Klick
Apparatmontering	Infälld
Montering	Clip-in
Monteringsläge	Rak
Material	Termoplast UV beständig: centrumpatta
Djup	40,5 mm
Bredd	45 mm
Höjd	90 mm
Inbyggnadsdjup	40,5 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Kemikaliebeständighet	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
-----------------------	---

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20
Ik-Skyddsgrad	IK01
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...55 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-25...55 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,5 cm
Förpackning 1 Bredd	8,0 cm
Förpackning 1 Djup	9,6 cm
Förpackning 1 Vikt	91,0 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	15
Förpackning 2 Höjd	15 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	1,609 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number Of Units In Package 3	240
Förpackning 3 Höjd	77 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	60 cm
Förpackning 3 Vikt	34,244 kg

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

☒ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

☒ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

☒ Kvicksilverfri

☒ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder