



Produktdata

Produktfamilj	Exiway
Produktnamn	Exiway Smartbeam Activa
Typ av produkt eller komponent	Nödbelysning
Enhetsapplikation	Belysning
Funktion	Självtest
Matning	Non-maintained Upprätthållen
Antal batterier	1 x 3.2 V 1.5 Ah LiFePO4
Ljuskälla	1 x LED 10 W

Teknisk data

Ue märkspänning	230 V 50/60 Hz AC
Effekt förbrukning i VA	3.9 VA non-maintained 8,3 VA upprätthållen
Effektförbrukning i W	0,43 W non-maintained 3,5 W upprätthållen
Isolationsklass	Klass II
LED lifespan	100000 h
Testfunktion	Automatisk periodisk funktionell och varaktighets test
Autonomi	1.5 h
Laddningstid	12 h
Belysningsstyrka	0,5 lux
Material	Thermoplastic self-extinguishing
Apparatmontering	Flush false ceiling
Höjd	55,8 mm driver:
Bredd	256,6 mm driver:
Djup	23,8 mm driver: 31,5 mm lätt montering:
Diameter	Lätt montering: 90 mm

Produktens vikt	292 g
-----------------	-------

Miljö

IP-kapslingsklass	Lätt montering: IP42 Driver: IP20
IK-skyddsgrad	IK04
Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Flamskydd	V2
Brandtålighet	850 °C
Produktcertifieringar	ENEC CE
Standarder	EN 60598-1 EN 62034 UL 94 EN 60598-2-22 EN 62471: grupp 1 EN 60695-2-10

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	416 g
Förpackning 1 höjd	18,2 cm
Förpackning 1 bredd	5 cm
Förpackning 1 längd	28 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.