

Produktdatablad

Specifikationer



Fasskena, Resi9, 3 P, 10 mm², 18 moduler, avkapningsbar, ändskydd ingår



E-nummer:
2112674 R9XFH318

EAN-kod: 3606480515927

Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fasskena
Montagesätt	Horisontell
Tillbehör / Separat Kategori	Anslutningstillbehör
Rader Beskrivning	3L
Längd I 18 Mm Modular	18

Teknisk data

Antal Vågar	6 vågar 3 L
Polkonfiguration För 1 Sätt	1 x 3P
Anslutningsavstånd	18 mm
Anslutningstyp	Gaffel
Avståndet Mellan Sätt	54 mm
Märkning	L1 L2 L3
Isolation	Isolerad
Produktbeskrivning	Kapbar
[Ie] Märkdriftström	63 A vid 40 °C
Ue Märkspänning	400 V AC Fas/Fas
[Ui] Isolationsspänning	500 V AC
Montageplats	Botten på Biconnect
9Mm Modul	36
Bredd	320 mm
Färg	Vit (RAL 9003)
Serie Kompatibilitet	Acti 9 Acti 9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 Resi9 BRYTARE

Miljö

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Produktcertifieringar	CE
Brandtålighet	960 °C (30 s) överensstämmer med IEC 60695-2-1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Föreningensgrad	3
-----------------	---

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2,800 cm
Förpackning 1 Bredd	1,800 cm
Förpackning 1 Djup	32,500 cm
Förpackning 1 Vikt	128,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	5,800 cm
Förpackning 2 Bredd	9,000 cm
Förpackning 2 Djup	35,000 cm
Förpackning 2 Vikt	720,000 g
Förpackningstyp 3	S02
Number Of Units In Package 3	30
Förpackning 3 Höjd	15,000 cm
Förpackning 3 Bredd	30,000 cm
Förpackning 3 Djup	40,000 cm
Förpackning 3 Vikt	4,650 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder