

Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect

E-nummer:
5257415

SMC1500IC

Översikt

Presentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Ledtid	Levereras normal inom 2 veckor

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Märkeffekt I W	900 W
Märkeffekt I Va	1500 VA
Typ Av Produkt Eller Komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Batterityp	Blybatteri
Erhållen Utrustning	USB-kabel

Teknisk data

Mjukvarupaket	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
---------------	---

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batterispänning	24 V
Förlängd Reservtid	0
Installerade Batterier	0
Lediga Batterislitsar	0
Normal Återuppladdningstid	3 h
Antal Utbytesbatterier	1

Batteri Livslängd 3...5 year(s)
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Ersättningsbatteri	RBC6 
Batteriladdningsström (Watt)	73 W rated

Allmänt

Antal Fyllda Spår Med Kraftmodul	0
Antal Fria Slots Med Kraftmodul	0
Product Web Sub-Family	Cloud-enabled monitoring
Överflödig	No

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	21,9 cm
Bredd	17,1 cm
Djup	43,9 cm
Produktens Vikt	20,1 kg
Placering (Vid Montage)	Främre
Montering Preferens	No preference
Montagesätt	Ej rackmonterbar
Två Stolpar Montering	0
Usb-Kompatibel	Yes

Ingång

Ingångsspänningsgräns	170...300 V Justerbar 180...287 V
Nätfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Utgång

Harmonisk Distorsion	Mindre än 5 %
Maximal Konfigurerbar Effekt I Va	1500 VA
Maximal Konfigurerbar Effekt (Watt)	900 W
Överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt
Ups Typ	Linjeinteraktiv
Wave Type	Sinusvåg
Utgångsfrekvens (Nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	C-Tick CE GOST VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

Ljudnivå	45 dBA
Värmeavgivning Under Drift	135 Btu/h
Arbetshöjd Över Havet	0...10000 ft
Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-15...45 °C
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Relativ Fuktighet	0...95 %
Relativ Fuktighet, Lagring	0...95 %

Kommunikation och hantering

Alarmfunktion	Flerfunktionskonsol för status och styrning
Lediga Platser	0
Stöd För Kommunikationsport	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	459 J
Filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	33 cm
Förpackning 1 Bredd	59 cm
Förpackning 1 Djup	33 cm
Förpackning 1 Vikt	22,64 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

- ✓

Energieffektiv Produkt
- ✓

Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

- ✓

Kvikksilverfri
- ✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut