

MGE Upsilon STS 100 A



STS100

Översikt

Ledtid	Specialbeställning - ring för ledtider
--------	--

Produktdata

Main Input Voltage	400 V 3 fas
Main Output Voltage	400 V 3 fas
Other Output Voltage	380 V 400 V 415 V
Typ Av Utgångskontakt	Fast anslutning 4-tråds (3F + J) 1 Fast anslutning 5-tråds (3F + N + J) 1 Fast anslutning 3-wire (3P) 1 Fast anslutning 4-tråds (3F + N) 1 Fast anslutning 4-tråds (3F + PEN) 1
Tillgänglig Utrustning	Installationshandbok Användarmanual

Mått och vikt

Färg	Grå
Höjd	190 cm
Bredd	71,5 cm
Djup	82,5 cm
Produktens Vikt	215 kg
Placering (Vid Montage)	Främre
Montering Preferens	No preference
Montagesätt	Ej rackmonterbar

Ingång

Nätfrekvens	45...65 Hz
Antal Ingångskontakter	1 Fast anslutning 4-tråds (3F + J) 1 Fast anslutning 4-tråds (3F + N) 1 Fast anslutning 4-tråds (3F + PEN) 1 Fast anslutning 5-tråds (3F + N + J)
Maximal Linjeström	600 A
Ingångsström Gränser	100 A
Lastkapacitet	69280 VA
18 Mm Avstånd	0,5 leading and lagging
Maximal Crestfaktor	3.5

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Utgång

Maximal Total Nätbelastning Per Fas	100 A
Skyddstyp	Effektbrytare
Effektivitet	99,3 %

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE TÜV
Standarder	EN 60950

Miljökrav

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	20...80 %
Arbetshöjd Över Havet	0...3333 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Lagringsaltitud	0,00...9144,00 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	203 cm
Förpackning 1 Bredd	80 cm
Förpackning 1 Djup	94 cm
Förpackning 1 Vikt	235 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	1 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Eu Rohs-Direktiv

Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning