

Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS VT 40kVA 400V, intern förbikopplingssats för underhåll

SUVT40KH

! Utgått den: 31 dec. 2020

! Service avslutas den: 21 feb. 2024

! Utgången

Översikt

Ledtid Levereras normal inom 2 veckor

Produktdata

Main Input Voltage	400 V 3 fas
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V 400 V 3 fas
Other Output Voltage	380 V 415 V
Märkeffekt I W	32000 W
Märkeffekt I Va	40000 VA
Typ Av Utgångskontakt	Fast anslutning 4-tråds (3F + J) 1 Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J) 1
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutningar 1
Erhållen Utrustning	Fästen med bultar Cd med programvara Installationshandbok Strömmoduler är installerade vid leverans Användarmanual Web/SNMP Management Card

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batterityp	VRLA
Lediga Batterislitsar	0
Normal Återuppladdningstid	4 h
Batteri Livslängd	3...5 year(s)
Förlängd Reservtid	1

Allmänt

Ups Typ	Dubbel konvertering online
Antal Fria Slots Med Kraftmodul	0

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Antal Fyllda Spår Med Kraftmodul	0
Överflödig	No

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	82,3 cm
Bredd	52,3 cm
Djup	90,6 cm
Produktens Vikt	182,5 kg
Placering (Vid Montage)	Främre
Montering Preferens	No preference
Montagesätt	Ej rackmonterbar
Usb-Kompatibel	No

Ingång

Nätfrekvens	47-70 Hz auto-sensing
Antal Ingångskontakter	1 Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J)
Ingångsspänningsgräns	304...477 V
Input Power Factor At Full Load	0,98

Utgång

Maximal Konfigurerbar Effekt I Va	40000 VA
Maximal Konfigurerbar Effekt (Watt)	32000 W
Utgångsfrekvens (Nätsynkroniserad)	47...53 Hz för 50 Hz nominellt nätsynkroniserad 50 Hz +/- 0.1 % för 50 Hz nominellt osynkroniserad
Wave Type	Sinusvåg
Effektivitet	95,8 % (full last) 95,5 % (half load)
Harmonisk Distorsion	Mindre än 5 % vid full last
Toppfaktor	Obegränsad
Bypasstyp	Inbyggd bypassfunktion för underhåll Inbyggd fast bypassfunktion
Tilläggsinformation	Konfigurerbar för 380 : 400 eller 415 V, 3-fas nominell utspänning

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE
-----------------------	----

Miljökrav

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	0...95 %
Arbetshöjd Över Havet	0...3333 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-50...40 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	0...95 %

Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Ljudnivå	67 dBA
Värmeavgivning Under Drift	5146 Btu/h
Ip-Kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

Lediga Platser	0
Förinstallerade Smartslot-Kort	Network management card with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nödstopp (Epo)	Ja

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	129 cm
Förpackning 1 Bredd	111 cm
Förpackning 1 Djup	72 cm
Förpackning 1 Vikt	221,5 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	1 års garanti på reparation eller byte
---------	--