



Kabel för CANopen, Modicon, busskabel, CANopen anslutnings kabel, vinklad M12 A hona öppen ända 25 m

TCSCCN2FNX25SA

EAN-kod: 3595864098395

Produktdata

Tillbehör / Separat Kategori	Anslutningstillbehör
Typ Av Produkt Eller Komponent	Anslutningskabel
Produktkompatibilitet	CANopen interface I/O block
Tillbehör / Separat Destination	CANopen bus

Teknisk data

Kompatibilitetsintervall	Modicon TM7
Elektrisk Anslutning	Flying lead M12 hona - A kodning - 5 vägar - vinkelformad för bus IN
Kabellängd	25 m
Produktens Vikt	1,352 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	15,000 cm
Förpackning 1 Bredd	30,000 cm
Förpackning 1 Djup	40,000 cm
Förpackning 1 Vikt	1,818 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)