



Managed switch, 3TX+1FX,
Singlemode

TCSESM043F1CS0

- ⚠ Utgått den: 1 okt. 2023
- ⚠ Service avslutas snart: 31 dec. 2024

⚠ Utgången

EAN-kod: 3595863892451

Produktdata

Produktområde	ConneXium
Typ Av Produkt Eller Komponent	Ethernet TCP/IP managed switch
Koncept	Transparent Ready
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP Telnet SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
Ethernet-Port	10/100BASE-TX - 3 port(ar) kopparkabel 100base-FX - 1 port(ar) fiberoptik
Maximalt Antal Brytare I Kaskadkoppling	Obegränsad
Cybersäkerhet	Porthärdning

Teknisk data

Integrerad Anslutningstyp	Skärmad RJ45 kopparkabel Duplex SC fiberoptik
Överföringsbärarmedium	Tvinnat skärmade parkabel CAT 5E för kopparkabel Singel mode optisk fiber för fiberoptik
Maximalt Kabelavstånd Mellan Enheter	100 m kopparkabel
Ljusfiberlängd	32,5 km 9/125 µm
Dämpning	0...16 dB (9/125 µm)
Ethernetservice	Konfigurering via web-server VLAN Multicast-filtrering Data strömstyrning IGMP Snooping SNMP-Traps and SYSLOG
Kommunikationsservice	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Portspeglning Adresskonfliktdetektering
Diagnostik Körtid	Signalkontakt Självttest
Maximalt Antal Brytare I Ring	50

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Redundans	HiPER ring RSTP Redundant network coupling
[Us] Driftspänning	12...48 V
Gränser Matningsspänning	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
Effektförbrukning I W	6,5 W
Elektrisk Anslutning	Löstagbart kontaktdon 6 vägar strömförsörjning
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
Märkning	CE UL RCM EtherNet/IP
Tillgänglig Funktion	Larm Systeminformation Report Trap log
Lokal Indikering	1 dual colour LED (grön/gul)P1 P2 nätaggregat: 1 LED (röd)fel: 1 dual colour LED (grön/gul)ring manager: 1 LED (grön)stand-by: 1 LED per kanal (grön)länkstatus: 1 LED per kanal (gul)ACT: Device status
Alarmutgång	1 potentialfri kontakt 1 A
Alarmfunktion	Fel matningsspänning Status datalänk Redundansringsfel Switch-fel
Ethernet Kablagesystem	TF omkopplare
Bredd	47 mm
Höjd	131 mm
Djup	111 mm
Produktens Vikt	0,4 kg

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...60 °C
Relativ Fuktighet	10...95 % ingen kondens
Ip-Kapslingsklass	IP20
Direktiv	2014/35/EU - lågvoltsdirektivet 2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder	UL 508 EN/IEC 61131 IEC 61850-3
Produktcertifieringar	CE UL RCM ODVA EtherNet/IP BV GL

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1

Förpackning 1 Höjd	6,100 cm
Förpackning 1 Bredd	16,200 cm
Förpackning 1 Djup	24,200 cm
Förpackning 1 Vikt	480,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	4
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	2,390 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Reach-Förordning	REACH-Deklaration	
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)	
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina	
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.	

Dimensions Drawings

Dimensions

