



Ethernet-switch, ConneXium, hanterad switch, 8 x 10/100TX-portar, 2 x 10/100/1000TX-portar

TCSESM103F23G0

⚠ Utgått den: 1 okt. 2023

⚠ Service avslutas snart: 31 dec. 2024

⚠ Utgången

EAN-kod: 3595863892604

Produktdata

Produktområde	ConneXium
Typ Av Produkt Eller Komponent	Ethernet TCP/IP managed switch
Koncept	Transparent Ready
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP Telnet SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
Ethernet-Port	10/100BASE-TX - 8 port(ar) kopparkabel 10/100/1000 BASE-TX - 2 port(ar) koppar (Gbit)
Maximalt Antal Brytare I Kaskadkoppling	Obegränsad
Cybersäkerhet	Porthärdning

Teknisk data

Integrerad Anslutningstyp	Skärmad RJ45 kopparkabel
Överföringsbärarmedium	Tvinnat skärmade parkabel CAT 5E för kopparkabel
Maximalt Kabelavstånd Mellan Enheter	100 m kopparkabel
Ethernetservice	Konfigurering via web-server VLAN Multicast-filtrering Data strömstyrning IGMP Snooping SNMP-Traps and SYSLOG
Kommunikationsservice	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Portspegling Adresskonfliktdetektering
Diagnostik Körtid	Signalkontakt Självttest
Maximalt Antal Brytare I Ring	50
Redundans	HiPER ring RSTP Redundant network coupling

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

[Us] Driftspänning	12...48 V
Gränser Matningsspänning	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
Effektförbrukning I W	8,9 W
Elektrisk Anslutning	Löstagbart kontaktdon 6 vägar strömförsörjning
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
Märkning	CE UL RCM EtherNet/IP
Tillgänglig Funktion	Larm Systeminformation Report Trap log
Lokal Indikering	1 dual colour LED (grön/gul)P1 P2 nätaggregat: 1 LED (röd)fel: 1 dual colour LED (grön/gul)ring manager: 1 LED (grön)stand-by: 1 LED per kanal (grön)länkstatus: 1 LED per kanal (gul)ACT: Device status
Alarmutgång	1 potentialfri kontakt 1 A
Alarmfunktion	Fel matningsspänning Status data-länk Redundansringsfel Switch-fel
Ethernet Kablagssystem	TF omkopplare
Bredd	74 mm
Höjd	131 mm
Djup	111 mm
Produktens Vikt	0,41 kg

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...60 °C
Relativ Fuktighet	10...95 % ingen kondens
Ip-Kapslingsklass	IP20
Direktiv	2014/35/EU - lågvoltsdirektivet 2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder	UL 508 EN/IEC 61131 IEC 61850-3
Produktcertifieringar	CE UL RCM ODVA EtherNet/IP BV GL

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	13,0 cm
Förpackning 1 Bredd	16,0 cm

Förpackning 1 Djup	24,0 cm
Förpackning 1 Vikt	670,0 g
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	8
Förpackning 2 Höjd	30,0 cm
Förpackning 2 Bredd	40,0 cm
Förpackning 2 Djup	60,0 cm
Förpackning 2 Vikt	5,36 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Reach-Förordning	REACH-Deklaration	
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)	
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina	
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.	

Dimensions Drawings

Dimensions

