



Anslutningstillbehör, CANopen,
CANopen SUB-D9 honkontakt, rak,
IP20

E-nummer:
3348094TSXCANKCDF180T

EAN-kod: 3595863860290

Produktdata

Produktområde	CANopen
Busstyp	CANopen
Tillbehör / Separat Kategori	Anslutningstillbehör
Tillbehör / Separat Typ	Kontakt med terminering
Ip-Kapslingsklass	IP20
Tillbehör / Separat Destination	CANopen bus

Teknisk data

Elektrisk Anslutning	1 kontaktdon hona 9 rak
Produktens Vikt	0,049 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	9,000 cm
Förpackning 1 Bredd	2,000 cm
Förpackning 1 Djup	11,000 cm
Förpackning 1 Vikt	45,000 g
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	300
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	40,000 cm
Förpackning 2 Djup	60,000 cm
Förpackning 2 Vikt	14,374 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Eu Rohs-Direktiv		Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina		RoHS-deklaration Kina