


Produktdatablad

Specifikationer



Nätverkskabel fiber, Actassi, Fiber in-/utomhus, Tight Buffer, DCA, OM3, 12x50/125, 2100M, grön

E-nummer:
4978157

VDICD52312T

EAN-kod: 3606481319562

Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Produkt	Fiberkabel multimode
Enhetsapplikation	Kommunikation
Kabelpaketering	Trumma av 2100 m

Teknisk data

Maximal Dämpning	0,6 dB vid 1300 nm 2,4 dB vid 850 nm
Bandbredd	Led: 1500 MHz.km at 850 nm Led: 500 MHz.km at 1300 nm
Fiberprestanda	OM3 50/125 µm
Typ Av Optisk Fiber	Tight buffered diameter: 900 µm
Antalet Optisk Fiber	12
Böjradie	10 x totala diametern long term 20 x totala diametern kortsiktigt
Dragkraft	1500 N
Krossmotstånd	20000 N/m
Brytningsindexgrupp	1,483 vid 850 nm 1,479 vid 1300 nm
Färg	Ytermantel: Grön, RAL 6016
Typ Av Installation	Inomhus/utomhus
Kabelanslutningssystem	Kabelkanal
Värmevärde	0.528 MJ
Diameter	7,5 mm
Kabelvikt	43 kg / 1000 m
Målregion	EUROPA

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...60 °C
Temperaturområde Installation	-20...60 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Europaklass	Dca s2 d2 a2
Flamskydd	LSZH

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Miljökaraktär	Skydd mot gnagare: glas garn Längsvattentät: svällbar garn UV resistent:
Standard	Kabelspecifikation överensstämmer med IEC 60794-2 Kabeltestförfarande överensstämmer med IEC 60794-1-2 Fiberfärgkodning överensstämmer med TIA/EIA-598-A Fiberprestanda överensstämmer med IEC 60793-2-10 Typ A1a.2 Flamskydd överensstämmer med IEC 60332-1 överensstämmer med IEC 60754-2 Fiberprestanda överensstämmer med ITU G.651.1 överensstämmer med ISO_IEC_11801 Fiberprestanda överensstämmer med EN_50173-1 överensstämmer med EN_50399

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	115,0 cm
Förpackning 1 Bredd	80,0 cm
Förpackning 1 Djup	120,0 cm
Förpackning 1 Vikt	162,0 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder