



Fiberlänk MTP, Actassi, MTP
fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf
OM4, OM4, 30 M, lila

E-nummer:
5068524 VDILL044C4C0030

! Utgått den: 30 sep. 2022

! Utgången

EAN-kod: 3606480893599

Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ Av Produkt Eller Komponent	Trunk
Färg	MagentaMTP-kontakt: Magentamantel:
Typ Av Förpackning	Kabeltrumma 30 m

Teknisk data

Typ Av Optisk Fiber	Loose tube
Maximal Införingsförlust	0,5 dB 850 nm
Lägsta Avkastningsförlust	20 dB 850 nm
Fiberprestanda	OM4
Fiberdiameter Optisk	250 µm
Typ Av Mantel	Standard
Villkor För Användning	Inomhus
Ytterdiameter Kabel	3 mm
Material	Plast: MTP-kontakt
Kabellängd	1...500 m
Målregion	EUROPA

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-10...60 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-25...70 °C
Europaklass	C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Standarder	ITU G.651 fiberprestanda: IEC 60794-2 kabelspecifikation: IEC 60794-1-2 kabeltestförfarande: IEC 60332-1 flamskydd: IEC 60754-1 IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser: IEC 61034 rökutveckling: IEC 61754-7 MTP connector: TIA/EIA-604-5 MTP connector: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 prestanda: ISO/IEC 24764 kablering: ISO/IEC 14763-3 fiberkabeltest: TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA-942 IEEE 802.3ae 10Gbase-SR: IEC 60793-2-10 Typ A1a.3 fiberprestanda:
------------	---

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2,0 cm
Förpackning 1 Bredd	30,0 cm
Förpackning 1 Djup	30,0 cm
Förpackning 1 Vikt	310,0 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal I Förpackning 2	1
Förpackning 2 Höjd	2,0 cm
Förpackning 2 Bredd	30,0 cm
Förpackning 2 Djup	30,0 cm
Förpackning 2 Vikt	410,0 g