



Actassi MTP fiberlänk 2*12
MTPf-2*12 MTPf OM4 013m

E-nummer:
5068557 VDILL044D4D0013

! Utgått den: 5 okt. 2021

EAN-kod: 3606480887383

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ Av Produkt Eller Komponent	Trunk
Färg	MagentaMTP-kontakt: Magentamantel:
Typ Av Förpackning	Kabeltrumma 13 m

Teknisk data

Typ Av Optisk Fiber	Loose tube
Maximal Införingsförlust	0,5 dB 850 nm
Lägsta Avkastningsförlust	20 dB 850 nm
Fiberprestanda	OM4
Fiberdiameter Optisk	250 µm
Typ Av Mantel	Standard
Villkor För Användning	Inomhus
Ytterdiameter Kabel	3,8 mm
Material	Plast: MTP-kontakt
Kabellängd	1...500 m
Målregion	EUROPA

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-10...60 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-25...70 °C
Europaklass	C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Standarder	ITU G.651 fiberprestanda: IEC 60794-2 kabelspecifikation: IEC 60794-1-2 kabeltestförfarande: IEC 60332-1 flamskydd: IEC 60754-1 IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser: IEC_61034 rökutveckling: IEC 61754-7 MTP connector: TIA/EIA-604-5 MTP connector: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 prestanda: ISO/IEC 24764 kablering: ISO/IEC 14763-3 fiberkabeltest: TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA-942 IEEE 802.3ae 10Gbase-SR: IEC 60793-2-10 Typ A1a.3 fiberprestanda:
------------	---

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2 cm
Förpackning 1 Bredd	30 cm
Förpackning 1 Djup	30 cm
Förpackning 1 Vikt	270 g