


Produktdatablad

Specifikationer



Tryckknappslåda, Harmony XALG, grå, plast, 4 hål, för plastknapp XB5, kontaktblock för panelmontage, för aggressiv miljö

E-nummer:

3734773

XALG04

EAN-kod: 3389119019354

Produktdata

Produktområde	Harmony XALG
Typ Av Produkt Eller Komponent	Tom tryckknappslåda
Enhetens Korta Namn	XALG
Produktdestination	För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
Miljökaraktäristik	Svår atmosfär
Färg På Kapslingens Bottendel	Svart (RAL 9005)
Färg På Lock	Svart (RAL 9005)
Material	Mineralförstärkt polyamid
Kabelingång	2 knock-outs för ISO M20 kabelingång
Ip-Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 överensstämmer med IEC 60529 IP69 IP69K

Teknisk data

Monterings Sätt	För kundmontage
Antal Hålbilder	4 hål 30 mm
Bredd	180 mm
Höjd	72 mm
Djup	65 mm
Produktens Vikt	0,331 kg
Motstånd Mot Högtryckstvätt	10 mPa vid 80 °C, distans : 0.2 m

Miljö

Skyddsbehandling	TH TC
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
Ik-Skyddsgrad	IK05 conforming to EN 50102

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Kemikaliebeständighet	God motståndskraft mot mjölksyra vid 10 °C God motståndskraft mot tvättmedel vid 60 °C Inte resistent mot myrsyra (10%) vid 50 °C Inte resistent mot mjölksyra vid 90 °C God motståndskraft mot ammoniak God motståndskraft mot bensen God motståndskraft mot smör God motståndskraft mot citronsyra (10%) God motståndskraft mot skär föreningar God motståndskraft mot etan God motståndskraft mot etanol God motståndskraft mot ethylene God motståndskraft mot fettsyror God motståndskraft mot fettalkoholer God motståndskraft mot mjölk God motståndskraft mot oljer och fetter God motståndskraft mot oljer (vegetabiliska,mineraler) God motståndskraft mot bensin God motståndskraft mot aceton God motståndskraft mot urinsyror (20%) Begränsad resistens mot ättiksyra (10%) Begränsad resistens mot borsyra Inte resistent mot väteperoxid (30%) Inte resistent mot salpetersyra (2%)
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,0 cm
Förpackning 1 Bredd	9,8 cm
Förpackning 1 Djup	18,8 cm
Förpackning 1 Vikt	319,0 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	16
Förpackning 2 Höjd	30,0 cm
Förpackning 2 Bredd	30,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	5,588 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation


Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) 2 ISO 20 cable entries.