

Produktdatablad

Specifikationer



Tryckknappslåda - XAP-M - metall - utan hål

E-nummer:

3739909

XAPM44

! Utgått den: 31 dec. 2021

! Service avslutas den: 28 juli 2022

! Utgången

EAN-kod: 3389110312720

Produktdata

Produktområde	Harmony XAP
Typ Av Produkt Eller Komponent	Die-cast tom tryckknappslåda
Enhetens Korta Namn	XAPM
Storlek På Produktens Frontplåt	80 x 220 mm
Användbart Djup	74,5 mm
Antal Hål	Oborrad
Färg På Kapslingens Bottendel	Blå
Färg På Lock	Blå
Material	Zinklegering
Kabelingång	1 hål utan blindplugg för förskruvning, clamping capacity: 18 mm
Produktmontage	Infällt montage
Ip-Kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529

Teknisk data

Produktens Vikt	1,41 kg
-----------------	---------

Miljö

Skyddsbehandling	TC
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-40...70 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass I överensstämmer med IEC 60536 Klass I överensstämmer med NF C 20-030

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,8 cm
Förpackning 1 Bredd	13 cm
Förpackning 1 Djup	23,2 cm
Förpackning 1 Vikt	1,595 kg

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation


Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Dimensions Drawings

Dimensions and Fixing



- (1) 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 18 mm/0.71 in. maximum clamping capacity
- (3) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.79 in.

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	220	8.66	77	3.03	50	1.97	205	8.07	74.5	2.93