

# Produktdatablad

Specifikationer



Lamptryckknapp, Harmony XB6, monolitisk, rektangulär, gul, Ø16 mm, plan, springreturn24 V DC, 1 CO

XB6EDW5B1P

EAN-kod: 3389110630862

## Produktdata

|                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktområde                     | Harmony XB6E                                                                                                  |
| Typ Av Produkt Eller Komponent    | Belyst tryckknapp                                                                                             |
| Enhetens Korta Namn               | XB6E                                                                                                          |
| Material Frontring                | Plast                                                                                                         |
| Montagediameter                   | 16 mm                                                                                                         |
| Försäljning Per Odelbar Kvantitet | 5                                                                                                             |
| Form På Signalenhetens Huvud      | Rektangulär                                                                                                   |
| Typ Av Manöverdon                 | Återfjädring                                                                                                  |
| Manöverdon Profil                 | Infälld gul                                                                                                   |
| Kontaktbestyckning                | 1 C/O                                                                                                         |
| Kontakter Drift                   | Momentan                                                                                                      |
| Anslutningar - Plintar            | Isolerad flatstift 2.8 x 0.5 mm<br>Lödd plint, clamping capacity: <= 0.75 mm² AWG 19<br>Snabbanslutning uttag |
| Material I Anslutning             | Guldbelagd silver                                                                                             |
| Ljuskälla                         | Inbyggd LED                                                                                                   |
| [Us] Driftspänning                | 24 V DC polariserad                                                                                           |

## Teknisk data

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktens Vikt              | 0,006 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Driftsläge                   | Alla positioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Märkning                     | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mekanisk Livslängd           | 1000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontaktresistans             | 50 mOhm vid 1/6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kortslutningsskydd           | 2 A rörsäkring typ gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ith] Fri Luft Termisk Ström | 3 A (snabbanslutning uttag)<br>5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ie] Märkdiriftström         | 1,5 A vid 120 V, AC-12 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1<br>1 A vid 240 V, AC-12 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1<br>1 A vid 24 V, DC-12 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1<br>0,7 A vid 24 V, DC-13 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1<br>0,2 A vid 125 V, DC-12 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1<br>0,15 A vid 125 V, DC-13 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 |
| Elektrisk Livslängd          | 100000 cycles, AC, 0,7 A vid 220 V överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1<br>appendix C                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                  |         |
|------------------|---------|
| Signaltyp        | Fast    |
| Strömförbrukning | 10 mA   |
| Livslängd        | 30000 h |

## Miljö

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivande Lufttemperatur För Lagring | -40...70 °C                                                                              |
| Omgivningstemperatur Vid Drift       | -10...55 °C                                                                              |
| Ip-Kapslingsklass                    | IP65 överensstämmer med IEC 60529                                                        |
| Standarder                           | UL 508<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C 852<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2           |
| Produktcertifieringar                | cURus<br>CCC                                                                             |
| Vibrationsbeständighet               | 1 mm (f= 10...55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6                                    |
| Chocktålighet                        | 10 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 |

## Förpackningsinformation

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Förpackningstyp 1            | PCE     |
| Antal I Förpackning 1        | 1       |
| Förpackning 1 Höjd           | 2,5 cm  |
| Förpackning 1 Bredd          | 4,0 cm  |
| Förpackning 1 Djup           | 9,0 cm  |
| Förpackning 1 Vikt           | 12,0 g  |
| Förpackningstyp 2            | BAG     |
| Antal I Förpackning 2        | 5       |
| Förpackning 2 Höjd           | 9,0 cm  |
| Förpackning 2 Bredd          | 3,0 cm  |
| Förpackning 2 Djup           | 20,0 cm |
| Förpackning 2 Vikt           | 63,0 g  |
| Förpackningstyp 3            | S01     |
| Number Of Units In Package 3 | 50      |
| Förpackning 3 Höjd           | 15,0 cm |
| Förpackning 3 Bredd          | 15,0 cm |
| Förpackning 3 Djup           | 40,0 cm |
| Förpackning 3 Vikt           | 900,0 g |

## Kontraktsgaranti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens   RoHS/REACH

### Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Kvikksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

### Certifieringar och standarder

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning     | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                            |
| Eu Rohs-Direktiv     | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)                                                   |
| Rohs-Förordning Kina | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>                                                                                        |
| Miljöupplysning      | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                                                                           |
| Weee                 | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |
| Cirkulationsprofil   | <a href="#">Information om livslängdsslut</a>                                                                                |