



Kontaktblock manöverström 1 NC + 2 NO - frontmontage

XEDS2241

⚠ Utgått den: 29 jan. 2021

EAN-kod: 3389110922042

⚠ Utgången

Produktdata

Produktområde	Harmony XAC
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kontaktblock
Komponentnamn	XEDS
Elektrisk Kretstyp	Effektkrets
Kontaktblock Applikation	2-hastighets
Typ Av Kontaktblock	Dubbel
Typ Av Manöverdon	Återfjädring
Produktkompatibilitet	XACD
Kontaktbestyckning	1 NO (brytande)
Antal Poler	2-pol
Kontakter Drift	Momentan

Teknisk data

Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, 1 x 2.5 mm² med eller utan ändhylsa Skruvanslutning, 2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
Mekanisk Livslängd	3000000 cycles
[Ith] Konventionell Termisk Ström Monterad I Kapsling	16 A
[Ui] Isolationsspänning	500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Manövreringskraft	31 N
Kortslutningsskydd	6 A säkringsskydd av kassett typ aM
Märkdrift Effekt I W	1100 W AC-3 vid 400 V överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A 1100 W AC-4 vid 400 V överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
Elektrisk Livslängd	1000000 cycles AC-3, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A 1000000 cycles AC-4, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
Beskrivning Anslutning Iso N°1	(3-4)P B (1-2)P (13-14)NO
Beskrivning Anslutning Iso N°2	(5-6)P (7-8)P B (15-16)NO

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktens Vikt	0,12 kg
-----------------	---------

Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 UL 508
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Vibrationsbeständighet	15 gn (f= 10...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	70 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 61140

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen	
	Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller	
	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Reach-Förordning		REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv		Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina		RoHS-deklaration Kina
Weee		Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.