



Ljuspelare, Harmony XVC, kablerad, plast, röd, Ø100 mm, fast/blinkande, ljud, IP54, 24 V DC

XVC1B1SK

! Utgått den: 3 aug. 2023

! Utgången

EAN-kod: 3606480032813

Produktdata

Produktområde	Harmony XVC1
Typ Av Produkt Eller Komponent	Komplett färdigkopplad pelarijus
Typ Av Ljuspelare	1 ljusenhet
Ljudsignalering	Summer
Montagediameter	100 mm
Komponentnamn	XVC
Ljuskälla	LED fast eller blinkande röd
[Us] Matningsspänning	24 V
Typ Av Nät	DC
Ljudnivå	60...85 dB (kontinuerlig eller intermittent ton) vid 1 m

Teknisk data

Material	Polykarbonat: ljuselement ABS (akrylnitrilbutadienstyren): basenhet PBT + ABS (UL94-V0): topp kåpa
Produktmontage	På grundenhet
Kabel Area/Dimension	0,83 mm² 0,33 mm²
Awg Ledardiameter	AWG 22 AWG 18
Kabellängd	500 mm
Märkning	CE
[Uimp] Nominellt Motstånd För Spänningsspikar	0,8 kV
Strömförbrukning	150 mA
Blinkfrekvens	0,7...3 Hz
Produktsens Vikt	0,7 kg
Höjd	216 mm

Miljö

Standarder	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4
Produktcertifieringar	UL

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Skyddsbehandling	TC
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	−35...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	−30...50 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass II överensstämmer med IEC 61140
Ip-Kapslingsklass	IP54 överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	20,5 cm
Förpackning 1 Bredd	20,0 cm
Förpackning 1 Djup	44,5 cm
Förpackning 1 Vikt	1,475 kg
Förpackningstyp 2	P06
Antal I Förpackning 2	9
Förpackning 2 Höjd	77,0 cm
Förpackning 2 Bredd	80,0 cm
Förpackning 2 Djup	60,0 cm
Förpackning 2 Vikt	21,775 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Välbefinnandeprestanda


✓	Kvicksilverfri	
✓	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Eu Rohs-Direktiv		Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina		RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning		Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil		Information om livslängdsslut

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	216	8.50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

