

Produktdatablad

Specifikationer



Ljuspelare, Harmony XVC, kablerad, plast, röd, orange, Ø100 mm, fast/blinkande, siren, IP54, 24 V DC

XVC1B2HK

EAN-kod: 3606480072451

Produktdata

Produktområde	Harmony XVC1
Typ Av Produkt Eller Komponent	Komplett färdigkopplad pelarljus
Typ Av Ljuspelare	2 ljusenheter
Ljudsignalering	Siren
Montagediameter	100 mm
Komponentnamn	XVC
Ljuskälla	LED fast eller blinkande röd LED fast eller blinkande orange
[Us] Matningsspänning	24 V
Typ Av Nät	DC
Ljudnivå	0...102 dB (kontinuerlig eller intermittent ton) vid 1 m

Teknisk data

Material	Polykarbonat: ljuselement ABS (akrylnitrilbutadienstyren): basenhet PBT + ABS (UL94-V0): topp kåpa
Produktmontage	På grundenhet
Kabel Area/Dimension	0,33 mm² 0,83 mm²
Awg Ledardiameter	AWG 18 AWG 22
Kabellängd	500 mm
Märkning	CE
[Uimp] Nominellt Motstånd För Spänningsspikar	0,8 kV
Strömförbrukning	550 mA
Blinkfrekvens	0,7...3 Hz
Produktens Vikt	1,78 kg
Höjd	371 mm

Miljö

Standarder	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4
Produktcertifieringar	UL
Skyddsbehandling	TC

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-35...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-20...50 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass II överensstämmer med IEC 61140
Ip-Kapslingsklass	IP54 överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	18 cm
Förpackning 1 Bredd	18 cm
Förpackning 1 Djup	63 cm
Förpackning 1 Vikt	2,66 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Välbefinnandeprestanda


✓	Kvicksilverfri	
✓	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Eu Rohs-Direktiv		Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina		RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning		Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil		Information om livslängdsslut

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

