



Ljuspelare Ø100 mm, 100-240V,
siren - röd/orange/grön/blå LED

XVC1M4SK

! Utgått den: 7 juli 2021

! Service avslutas den: 31 mars 2022

! Utgången

EAN-kod: 3606480072420

Produktdata

Produktområde	Harmony XVC1
Typ Av Produkt Eller Komponent	Komplett färdigkopplad pelarljus
Typ Av Ljuspelare	4 ljusenheter
Ljudsignalering	Summer
Montagediameter	100 mm
Komponentnamn	XVC
Ljuskälla	LED fast eller blinkande röd LED fast eller blinkande orange LED fast eller blinkande grön LED fast eller blinkande blå
[Us] Matningsspänning	100...240 V
Typ Av Nät	AC
Ljudnivå	60...85 dB (kontinuerlig eller intermittent ton) vid 1 m

Teknisk data

Material	Polykarbonat: ljuselement ABS (akrylnitrilbutadienstyren): basenhet PBT + ABS (UL94-V0): topp kåpa
Produktmontage	På grundenhet
Kabel Area/Dimension	0,33 mm² 0,83 mm²
Awg Ledardiameter	AWG 22 AWG 18
Kabellängd	500 mm
Märkning	CE
[Uimp] Nominellt Motstånd För Spänningsspikar	4 kV
Strömförbrukning	230 mA
Blinkfrekvens	0,7...3 Hz
Produktens Vikt	1,65 kg
Höjd	450 mm

Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
------------	------------------------------------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktcertifieringar	UL
Skyddsbehandling	TC
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-35...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-30...50 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
Ip-Kapslingsklass	IP54 överensstämmer med EN/IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	18 cm
Förpackning 1 Bredd	18 cm
Förpackning 1 Djup	63 cm
Förpackning 1 Vikt	2,39 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Välbefinnandeprestanda

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.


Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	216	8.50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

