



Ljuspelare, Harmony XVC, kablerad, plast, röd, Ø40 mm, fast/blinkande, ljud, IP23, 24 V AC/DC

XVC4B15S

EAN-kod: 3606480032479

Produktdata

Produktområde	Harmony XVC4
Typ Av Produkt Eller Komponent	Komplett färdigkopplad pelarljus
Typ Av Ljuspelare	1 ljusenhet
Ljudsignalering	Summer
Montagediameter	40 mm
Komponentnamn	XVC
Enhetens Korta Namn	XVC
Ljuskälla	LED fast eller blinkande röd
Typ Av Nät	AC/DC
Ljudnivå	70...85 dB (kontinuerlig eller intermittent ton) vid 1 m

Teknisk data

Material	Polykarbonat: ljuselement ABS (akrylnitrilbutadienstyren): basenhet PBT + ABS (UL94HB): topp kåpa SGP (förkromad): stödrör
Placering (Vid Montage)	On support tube, 17 mm
Produktmontage	På rörfäste, 17 mm
[Us] Driftspänning	24 V
[Us] Matningsspänning	24 V
Kabel Area/Dimension	0,33 mm²
Awg Ledardiameter	AWG 22
Kabellängd	900 mm
Märkning	CE
[Uimp] Nominellt Motstånd För Spänningsspikar	0,8 kV
Strömförbrukning	65 mA
Grundfrekvens	2,23 kHz
Blinkfrekvens	1 Hz
Produktens Vikt	0,6 kg
Höjd	524,5 mm

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Standarder	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2
Produktcertifieringar	UL
Skyddsbehandling	TC
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-35...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-10...50 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass I överensstämmer med IEC 61140
Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med IEC 61140
Ip-Kapslingsklass	IP23 installation vertikal yta överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,000 cm
Förpackning 1 Bredd	75,000 cm
Förpackning 1 Djup	7,000 cm
Förpackning 1 Vikt	676,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	17,000 cm
Förpackning 2 Bredd	36,000 cm
Förpackning 2 Djup	77,000 cm
Förpackning 2 Vikt	7,713 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number Of Units In Package 3	30
Förpackning 3 Höjd	75,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	60,000 cm
Förpackning 3 Vikt	31,139 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Välbefinnandeprestanda



Kvicksilverfri



Rohs-Undantagsinformation

[Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil


[Information om livslängdsslut](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.



No. of illuminated units	b1 With buzzer (mm)	b1 With buzzer (in.)
1 stage	524.50	20.65
2 stages	559.50	22.03
3 stages	594.50	23.41
4 stages	629.50	24.78
5 stages	664.50	26.16

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

