

Produktdatablad

Specifikationer



Ljuspelare, Harmony XVC, kablerad, plast, röd, orange, grön, Ø60 mm, fast/blinkande, ljud, IP23, 24 V AC/DC

XVC6B35S

EAN-kod: 3606480032660

Produktdata

Produktområde	Harmony XVC6
Typ Av Produkt Eller Komponent	Komplett färdigkopplad pelarijus
Typ Av Ljuspelare	3 ljusenheter
Ljudsignalering	Summer
Montagediameter	60 mm
Komponentnamn	XVC
Ljuskälla	LED fast eller blinkande röd LED fast eller blinkande orange LED fast eller blinkande grön
[Us] Matningsspänning	24 V
Typ Av Nät	AC/DC
Ljudnivå	70...85 dB (kontinuerlig eller intermittent ton) vid 1 m

Teknisk data

Material	Polykarbonat: ljuselement ABS (akrylnitrilbutadienstyren): basenhet PBT + ABS (UL94HB): topp kåpa STK (förkromad): stödrör
Produktmontage	På rörfäste, 22 mm
Kabel Area/Dimension	0,33 mm²
Awg Ledardiameter	AWG 22
Kabellängd	550 mm
Märkning	CE
[Uimp] Nominellt Motstånd För Spänningsspikar	0,8 kV
Strömförbrukning	115 mA
Grundfrekvens	2,23 kHz
Blinkfrekvens	1 Hz
Produktens Vikt	0,98 kg
Höjd	563,1 mm

Miljö

Standarder	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
------------	--

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktcertifieringar	UL
Skyddsbehandling	TC
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	−35...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	−10...50 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
Ip-Kapslingsklass	IP23 installation vertikal yta överensstämmer med EN/IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	9,000 cm
Förpackning 1 Bredd	74,900 cm
Förpackning 1 Djup	9,000 cm
Förpackning 1 Vikt	900,000 g
Förpackningstyp 2	P06
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	75,000 cm
Förpackning 2 Bredd	60,000 cm
Förpackning 2 Djup	80,000 cm
Förpackning 2 Vikt	22,110 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Välbefinnandeprestanda



Kvicksilverfri



Rohs-Undantagsinformation

[Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil


[Information om livslängdsslut](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.



No. of illuminated units	b1 With buzzer (mm)	b1 With buzzer (in.)
1 stage	483.1	19.02
2 stages	523.1	20.59
3 stages	563.1	22.17
4 stages	603.1	23.74
5 stages	643.1	25.32

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

