

Produktdatablad

Specifikationer



Ljuspelare, Harmony XVDLS, Ø45 mm, blå, fast ljus, för glödlampa, 5W, 230 V

E-nummer:
5380503

XVDLS36

! Utgått den: 3 aug. 2023

! Utgången

EAN-kod: 3389110110708

Produktdata

Produktområde	Harmony XVD Optimum
Typ Av Produkt Eller Komponent	Komplett miniatyrljusfyr
Fyr/Indikator Bk Typ	Basenhet direktanslutning Ljusenhet
Signaltyp	Fast
Montagediameter	45 mm
Komponentnamn	XVDLS
Material	Glasfiberförstärkt polyamid: basenhet Polykarbonat: ljuselement
Ljuskälla	Lampa ingår ej, blå
Lamptyp	Glödlampa med BA 15d bas
[Us] Matningsspänning	<= 230 V
Maximal Effektförlust I W	5 W

Teknisk data

Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning, <= 1 x 1.5 mm² med ändhylsa
Kabelingång	1 kabelingång för Pg 7
[Ui] Isolationsspänning	250 V överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Bredd	45 mm
Höjd	104 mm
Djup	45 mm
Beskrivning Anslutning Iso N°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Produktens Vikt	0,08 kg

Miljö

Produktcertifieringar	UL CSA
Standarder	IEC 60947-5-1
Skyddsbehandling	TC
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...70 °C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Omgivande Lufttemperatur För Lagring	−40...70 °C
Skyddsklass För Elektrisk Chock	Klass II överensstämmer med IEC 60536
Ip-Kapslingsklass	IP40 överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,6 cm
Förpackning 1 Bredd	5,6 cm
Förpackning 1 Djup	11,1 cm
Förpackning 1 Vikt	101,0 g
Förpackningstyp 2	S01
Antal I Förpackning 2	12
Förpackning 2 Höjd	15,0 cm
Förpackning 2 Bredd	15,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	1,402 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)


Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Dimensions Drawings

Illuminated Beacon

Dimensions



Mounting and Clearance

Illuminated Beacon

Panel Cut-out for Direct Fixing

