

Produktdatablad

Specifikationer



Siren, Harmony XVS, multiljud, vit,
0...105 dB, 43 toner, 8 kanaler, 24 V
DC

XVS14BMW

EAN-kod: 3606480032943

Produktdata

Produktområde	Harmony XVS
Typ Av Produkt Eller Komponent	Multisound siren
Enhetens Korta Namn	XVS

Teknisk data

Färg	Vit
Material	ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): front ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): bakre PC (polykarbonat): back cover
Produktens Vikt	1 kg
Märkning	CE
Montagefästen	Fäste
Montering	3 hål Ø 9 mm
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	0,8 kV
Strömförbrukning	350 mA vid 24 V 250 mA vid 12 V
Elektrisk Anslutning	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (signalering krets) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (effektrets)
Bredd	140 mm
Höjd	114 mm
Djup	223 mm

Miljö

Signaltyp	43 toners siren
Standarder	IEC 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 IEC 61000-6-3
Produktcertifieringar	UL
Skyddsbehandling	TC
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-35...70 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-10...50 °C
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 61140
Ip-Kapslingsklass	IP53 överensstämmer med IEC 60529

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

[Us] Driftspänning	12 V DC
	24 V DC
Ljudnivå	0...105 dB (kontinuerlig eller intermittent ton) vid 1 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	30 cm
Förpackning 1 Bredd	18 cm
Förpackning 1 Djup	18,5 cm
Förpackning 1 Vikt	1,307 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	6
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	40 cm
Förpackning 2 Djup	60 cm
Förpackning 2 Vikt	9,094 kg
Förpackningstyp 3	PAL
Number Of Units In Package 3	24
Förpackning 3 Höjd	60 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	24 cm
Förpackning 3 Vikt	33,024 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Välbefinnandeprestanda



Kvicksilverfri



Rohs-Undantagsinformation

[Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil

[Information om livslängdsslut](#)

Dimensions Drawings

Siren

Dimensions

